

ツインスパイラルチューブ PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

製品番号: 197618

FESTO



データシート

特徴	値
作動部の長さ	1 m
外径	4 mm
ブロック長さ	0.468 m
内径	2.6 mm
巻線径	25 mm
巻き数	45
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 -C...60 -C
製品質量	55 g
空気圧接続	プラグコネクタ外径4mm用 パーブ継手用 内径 3mm, ユニオンナット付 パーブニップル内径3mm用
色	青/黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
材質: チューブ	TPE-U(PU)