

# ツインスパイラルチューブ PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

製品番号: 197624

FESTO



## データシート

特徴	値
作動部の長さ	2 m
外径	8 mm
ブロック長さ	0.648 m
内径	5.7 mm
巻線径	60 mm
巻き数	27
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 -C...60 -C
製品質量	280 g
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用 パーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 パーブニップル内径6mm用
色	青/黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
材質: チューブ	TPE-U(PU)