

# DUOスパイラルチューブ PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

部品番号: 197628

FESTO

幅広い液体に対する耐性



## データシート

特長	値
ワーキング長さ	6 m
外径	10 mm
ブロック長さ	1.62 m
内径	7 mm
コイル径	80 mm
巻数	70
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
質量	1,520 g
接続ポート径	適用チューブ外径10mm
色	青/黒
ショア硬度	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)