

スパイラルプラスチックチューブ PPS-4-7,5-1/4-BL

部品番号: 19798

FESTO

回転可能な継手 2 つとガスケット用、ポリアミド製(食品産業に使用不可)



データシート

特長	値
ワーキング長さ	7.5 m
外径	6.3 mm
ブロック長さ	0.34 m
内径	4.7 mm
コイル径	75 mm
巻数	44
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 21.2 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
締め付けトルク	11 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	249 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	G1/4 (雄ネジ)
色	青
Material of connecting thread	真鍮
材質	RoHS対応
Material buckling protection	鋼 亜鉛メッキ
Material tubing	ポリアミド12