

# フレキシコプラ FK-M10

製品番号: 2063

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値  |
|------------------|--|
| サイズ              | M10  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性   |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L   |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -40 °C...150 °C  |
| 製品質量             | 210 g  |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠   |
| ブッシュ材質           | 鋼<br>亜鉛めっき   |
| 材質ハウジング          | 鋼<br>亜鉛めっき   |
| 材質ボールピン          | 表面硬化鋼  |
| 材質: 球形ワッシャ       | 表面硬化鋼  |
| 材質: ナット          | 鋼<br>亜鉛めっき   |