

# ユニオンナット MCK-PK-13

製品番号: 206504

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	雌ねじ M22x1
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 000032...145 000032
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	パーブニップル用 内径 13mm, ユニオンナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠