

エアクッションプレート ATBT-100-500

部品番号: 2109871

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	100
ベアリングの長さ	500 mm
取付方向	水平
取付方法	溝ナット付
接続ポート径	G1/4
使用圧力	<= 2 bar
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	10 ... 50 °C
流体温度	10 ... 50 °C
耐酸性クラス: CRC	2
長さXm時の質量	3.6 kg/m
シヨア硬度	D 80 +/-5
材質	RoHS対応
稼働中の最大表面負荷	400 kg/m ²
浮上繰り返し精度	±10 μm
平面、調整	60 μm
平面、取り付け	110 μm