

カップリングプラグ KS4-N-6

部品番号: 2152

FESTO

セルフシール、ワンタッチ継手



データシート

特長	値
オリフィス径	4.5 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	15 g
エア接続ポート 1	N-6
材質	RoHS対応