

# カップリングプラグ KS4-N-9

部品番号: 2153

FESTO

セルフシール、ワンタッチ継手



## データシート

特長	値
オリフィス径	7 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
標準流量	1,008 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	18 g
エア接続ポート 1	N-9
材質	RoHS対応