

# フレキシニューチューブ P-19-SW

部品番号: 2235  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
外径	31 mm
流量を損なわない曲げ半径	200 mm
内径	19 mm
最小曲半径	60 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-20 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.649 kg/m
接続ポート径	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
色	黒
シヨア硬度	A 71 +/- 5
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	EPDM SBR