



精密レギュレータ

LRP-1/8-6

部品番号: 2416371

FESTO

圧力計無し



データシート

特長	値
サイズ	40
シリーズ	LR
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム精密レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計	G1/8追加
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
制御圧力範囲	0.1 ... 6 bar
最大ヒステリシス	0.02 bar
標準流量	300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	200 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム
Material membrane	NBR