

クランプスリーブ EAMH-50-6-C13.6

製品番号: 2428479

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	0.43 kgmm ²
製品質量	19 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠