


バタフライバルブ VZFB-A-11/2"-CC-V4V4V

部品番号: 2461903
廃番予定品

FESTO

Nominal width 11/2", with clamp ferrule, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--------------------|
| 構造 | 2wayディスクバルブ |
| 操作方法 | 手動操作 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | 留め具/留め具 |
| DN: 呼び径 | 1 1/2" |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 10 |
| 駆動トルク | 10 Nm |
| 規格 | ASME BPE |
| 流体 | 水 中性流体 |
| 流体温度 | -15 ... 140 °C |
| 材質 | PWIS質を含む RoHS対応 |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| Material housing | ステンレス |
| ハウジングの材質番号 | 1.4404 |
| Material disc | ステンレス |
| ディスクの材質番号 | 1.4404 |
| Material shaft | ステンレス |
| シャフトの材質番号 | 1.4404 |
| 質量 | 1,200 g |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |