


# バタフライバルブ VZFB-A-4"-CC-V4V4V

部品番号: 2461959  
廃番予定品

FESTO

Nominal width 4", with clamp ferrule, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
構造	2wayディスクバルブ
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	留め具/留め具
DN: 呼び径	4"
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	10
駆動トルク	35 Nm
規格	ASME BPE
流体	水 中性流体
流体温度	-15 ... 140 °C
材質	PWIS質を含む RoHS対応
食品安全	補足の材質情報を参照
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4404
Material disc	ステンレス
ディスクの材質番号	1.4404
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4404
質量	3,300 g
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大