


バタフライバルブ VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2V

部品番号: 2472669
廃番予定品

FESTO

Nominal width 11/2", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4301.
製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
構造	2wayディスクバルブ
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	雄ねじ/雄ねじ
DN: 呼び径	1 1/2"
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	10
駆動トルク	10 Nm
規格	SMS 1145
流体	水 中性流体
流体温度	-15 ... 140 °C
材質	PWIS質を含む RoHS対応
食品安全	補足の材質情報を参照
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4301
Material disc	ステンレス
ディスクの材質番号	1.4301
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4301
質量	1,500 g
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高