

ストップキット DADP-ES-Q12-40

製品番号: 2536506

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
回転角度の設定範囲	0 deg...270 deg
取付位置	任意
微調整	-6 deg
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	450 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	ステンレス
材質: レバー	ベリリウム青銅ニッケルめっき
材質: ディスク	鍛造アルミ合金, アルマイト