

ガスケット

NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

部品番号: 2652519

FESTO



データシート

特長	値
容器サイズ	10
取付方向	任意
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) Water vapour
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 120 °C
締め付けトルク	35 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	0.15 g
接続ポート径	G3/8
材質	RoHS対応
Material seals	PEEK