


ペローシリンダ EB-80-20

部品番号: 2748903

FESTO

メンテナンスフリー
スティックスリップ現象無し。



データシート

特長	値
サイズ	80
設定径	95 mm
ストローク	20 mm
拡張時の最高値	70 mm
最大傾斜角	10 deg
最大オフセット	5 mm
最低設定高さ	50 mm
運転モード	単動
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010により圧縮空気[- : - : 4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 70 °C
リセット力	400 N
質量	500 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material bellows	CR
Material housing	アルミ casting