


センサ端子 DASP-F5-50- -A-SR

部品番号: 2749270

FESTO

ヒンジシリンダDFAWに適合



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	50
取付方向	任意
構造	センサ端子
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	2.9 Nm
0mmストロークの基本質量	8.4 g
10mmストロークあたりの加算質量	1.4 g
取付方法	取付穴とねじ
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material screws	ステンレス