

モータ折り返しキット EAMM-U-70-D32-60G-96-S1

製品番号: 2778302

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ | 70 |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| 最高回転数 | 5000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP65 |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 118 kgmm ² |
| アイドルリング駆動トルク | 0.18 Nm |
| 伝達トルク | 7 Nm |
| 製品質量 | 1790 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | D32B |
| インタフェースコード モータイン | 60G |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |