


ガイドユニット EAGF-V2-KF-32-400

製品番号: 2782923

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	32
ストローク	400 mm
バックラッシュ	0 μ m
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 F_y	750 N
最大力 F_y 静的	1020 N
許容力 F_z	750 N
最大力 F_z 静的	1020 N
最大トルク M_x	28 Nm
最大静的トルク M_x	38 Nm
許容トルク M_y	34 Nm
最大トルク M_y 静的	46 Nm
最大トルク M_z	34 Nm
許容トルク M_z (静的)	46 Nm
変位力	15 N
移動負荷	1444 g
製品質量	2405 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	30 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.1 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼