

ベローズキット EADB-V2-50-S10-100

部品番号: 2828839

FESTO



データシート

特長	値
外径	93 mm
サイズ	50
ストローク範囲	10 ... 100 mm
ロッド長さ延長	46 mm
デザイン	丸形
取付方向	任意
構造	ベローキット 排気ポート
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体抵抗	粉塵 木片 オイル グリス ガソリン
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-10 ... 80 °C
移動負荷	93 g
質量	190 g
取付方法	スリップオン ネジ付ピン
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material adapter components	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	ステンレス