

スィベルフランジ CRSNCS-40

部品番号: 2895921

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	40
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
バリエーション	耐酸性強化
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	239 g
材質	RoHS対応
Material mounting	ステンレス
Material rod end bearing	PTFE
	ステンレス
Material screws	ステンレス