

クリップ固定ツール AGTC-T-SG-1

部品番号: 2927782
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
操作方法	メカ機構
使用圧力	2 ... 6 bar
周囲温度	5 ... 40 °C
Material housing	強化PA TPE-S
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
流体温度	5 ... 40 °C
最大締付トルク	15 Nm
質量	750 g
Material of connecting thread	アルミ合金アルマイト処理
材質	RoHS対応
material retainer	ステンレスばね鋼
Material tool holder	ステンレス
ツールホルダ	T溝