



ソレノイドバルブ

MZH-3-0,4-K

部品番号: 30210

FESTO

Microサイズ、ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
標準流量	4 l/min
使用圧力	0 ... 7 bar
構造	ポペット弁
保護仕様	IP40 プラグソケット付
オリフィス径	0.4 mm
制御方法	直動
切換時間 off	4 ms
切換時間 on	4 ms
定格	100%
コイル特性	24V DC: 0,5W
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	20 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	サブベース
エア接続ポート 3	サブベース
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト