


ガイド付シリンダ EAGF-P1-KF-40-

部品番号: 3192966
廃番予定品

FESTO

電動シリンダ EPCO

製造中止予定品 (2025年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	1 ... 400 mm
戻り方向バックラッシュ	0 µm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
最大負荷: F _y	380 N
最大静的荷重F _y	510 N
最大負荷: F _z	380 N
最大静的荷重F _z	510 N
最大トルク: M _x	20 Nm
M _x : 静的最大モーメント	27 Nm
最大トルク: M _y	15 Nm
M _y : 静的最大モーメント	20 Nm
最大トルク: M _z	15 Nm
M _z : 静的最大モーメント	20 Nm
送り力	6 N
0mmストロークでの移動負荷	560 g
0mmストロークの基本質量	1,910 g
10mmストロークあたりの加算質量	18 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	18 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	36 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.5 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼 硬質クロムメッキ
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鍛造アルミ合金 陽極化処理