

ガイドユニット SPZ-16-100-P-A

部品番号: 32724
廃番予定品

FESTO

ツインピストンロッドと近接スイッチ付
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク | 100 mm |
| 終端ストローク調整可 | 10 mm |
| ピストン径 | 16 mm |
| ドライブユニットの運転モード | スライド |
| クッション | 固定金属ストッパ付のエアクッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | 滑りガイド |
| 構造 | ガイド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 180 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 180 N |
| 接続ポート径 | M5 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material piston rod | ステンレス |