

# セミロータリアクチュエータ DSRL-10-180-P-FW

製品番号: 33296

FESTO



## データシート

| 特徴                           | 値                               |
|------------------------------|---------------------------------|
| サイズ                          | 10                              |
| クッション角度                      | 2.4 deg                         |
| 回転角度の設定範囲                    | 0 deg...180 deg                 |
| 回転角度                         | 0 deg...180 deg                 |
| クッション                        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側          |
| 取付位置                         | 任意                              |
| 機能                           | 複動式                             |
| 構造                           | ペーン                             |
| 位置検出                         | なし                              |
| 作動電圧                         | 2.5 bar...8 bar                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数 | 3 Hz                            |
| 作動流体                         | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証                      | VDMA24364-B2-L                  |
| 周囲温度                         | -10 -C...60 -C                  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク   | 0.5 Nm                          |
| 製品質量                         | 100 g                           |
| 取付方法                         | 取付穴付                            |
| 空気圧接続                        | M3                              |
| 材質: ドライブシャフト                 | 鋼<br>ニッケルめっき                    |
| 材質 シール                       | NBR                             |