


ピンチバルブ

VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

部品番号: 3412430

FESTO



データシート

特長	値
構造	エア式ピンチバルブ
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ASME-BPEにクランプ, タイプA
DN: 呼び径	15
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
流れ方向	逆流可能
Pressure of medium	0 ... 0.2 MPa
使用圧力	0 ... 2 bar
Pressure of medium psi	0 ... 29 psi
Operating pressure MPa	0.35 ... 0.6 MPa
使用圧力	3.5 ... 6 bar
Operating pressure	50.75 ... 87 psi
プロセスバルブの呼び圧力	10
Burst pressure	1.6 MPa
破壊圧力	16 bar
Burst pressure	232 psi
リターン方式	メカスプリング
制御方法	外部制御
外部パイロット接続ポート12	M5
パイロット流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:1:1] 水
最高速度	4,000 mm ² /s
流体温度	-5 ... 100 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
保管温度	5 ... 30 °C
Kv値	5 m ³ /h
切換時間 on	150 ms
切換時間 off	250 ms
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4301
Material housing cover	ステンレス
ハウジングカバーの材質番号	1.4404 / AISI 316L
Material seals	FPM
Material shut-off element	VMQ (シリコン)
質量	611 g
食品安全	適用宣言参照
Material bowl	PPS