



ソケット MSSD-F

部品番号: 34431

★ Core product range

電磁弁とコイル

FESTO



データシート

特長	値
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
ケーブル取出し	エルボ
ケーブル取出しについて	180°回転可能
取付方向	任意
質量	17 g
配線方式	3ピン エルボ形プラグソケット 角形 MSF
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 芯/線数	3
配線方式2	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	16 A
アース接続	可能
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブル径	6 ... 8 mm
導管定格断面	<= 1.5 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 90 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	プラスチック
ハウジングカラー	黒
Material seals	NBR