

ガスケット OL-1/2

部品番号: 34637

FESTO

金属環、もれ防止タイプ



データシート

特長	値
規格	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 3 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 435 psi
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
周囲温度	-40 ... 100 °C
室温でマニュアルで締め付け	あり
締め付けトルク	23 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	0.68 g
接続ポート径	G1/2
材質	RoHS対応
Material stops	アルミニウム
Material seals	HNBR