


# ハンドレバーバルブ VHER-H-B43E-B-G14

部品番号: 3515258

FESTO



## データシート

| 特長               | 値  |
|------------------|--|
| バルブ機能            | 3位置4方弁エキゾーストセンタ  |
| 操作方法             | 手動操作   |
| 幅                | 56 mm  |
| 標準流量             | 1,500 l/min  |
| 使用圧力             | 0 ... 10 bar   |
| 使用圧力に注意          | Vacuum operation at port 3 only<br>2種類の圧力で稼働させる場合、ポート1の圧力はポート3よりも高い値にしてください。 |
| 構造               | 回転式スライド  |
| オリフィス径           | 8 mm   |
| 排気機能             | 調整可  |
| アプリケーションノート      | 手動のみ   |
| シール              | メタルシール   |
| 制御方法             | 直動   |
| 流れ方向             | 逆流不可   |
| オーバーラップ可能        | あり   |
| 切換位置表示           | アクセサリ  |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア  |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )   |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 流体温度             | -20 ... 80 °C  |
| 周囲温度             | -20 ... 80 °C  |
| 駆動トルク            | 2 Nm   |
| 質量               | 510 g  |
| 取付方法             | フロントパネル取付形<br>取付穴<br>オプション   |
| エア接続ポート 1        | G1/4   |
| エア接続ポート 2        | G1/4   |
| エア接続ポート 3        | G1/4   |
| エア接続ポート 4        | G1/4   |
| 材質               | RoHS対応   |
| Material seals   | NBR  |
| Material housing | アルミダイカスト   |
| Material lever   | アルミダイカスト   |