


排気絞りバルブ GRE-3/8-NPT

製品番号: 35311

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	流量音圧機能
追加機能選択	サイレンサ付
エア接続ポート 1	NPT3/8-18
調整部品	スリットねじ
取付方法	ねじ込み式
標準流量 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)	3 l/min...2000 l/min
作動電圧	0 bar...10 bar
周囲温度	-10 -C...70 -C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...70 -C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠