

# ソレノイドコイル

## VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

部品番号: 3536568

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 230 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



### データシート

| 特長                     | 値   |
|------------------------|---|
| 操作方法                   | 電気  |
| 取付方向                   | 任意  |
| 切換位置表示                 | なし  |
| 定格                     | 100 %   |
| 絶縁クラス                  | H   |
| コイル特性                  | 230V AC : 50/60Hz, 消費電力12VA<br>230V DC : 12W  |
| 許容電圧変動                 | -15 % / +10 %   |
| ATEXカテゴリ ガス            | II 2G   |
| ガス防爆                   | Ex e mb II T4   |
| ATEXカテゴリ 粉塵            | II 2D   |
| 粉塵防爆                   | Ex tD A21 IP65 T130°C   |
| EU外での防爆認証              | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (KR)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (KR)                      |
| 防爆発火等級                 | T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C  |
| 認証発行部                  | INMETRO TÜV 12.1946X<br>KGS 16-GA4BO-0755X<br>KGS 16-GA4BO-0756X<br>NEPSI GYJ17.1237X<br>PTB 08 ATEX 2033 X |
| CEマーク                  | EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠   |
| 耐酸性クラス : CRC           | 4 - 腐食ストレス最大  |
| 保護仕様                   | IP65  |
| 質量                     | 580 g   |
| 配線方式                   | ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5   |
| 材質                     | PWIS質を含む<br>RoHS対応  |
| Material solenoid coil | PA<br>鋼   |