

エコノミーエアガン LSP-1/4-D

部品番号: 35528

FESTO

ダイキャスト構造



データシート

特長	値
排気機能	エア噴射量調整可能
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	120 l/min
標準流量	120 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
音圧レベル	90 dB(A)
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	240 g
接続ポート径	雌ネジ1/4
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金