

真空エジェクタ VAD-MYB-I-1/8

部品番号: 35530



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

エア供給弁、真空破壊用ソレノイドバルブ内蔵

使用流体は無給油のものをご使用ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.7 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	真空破壊用電磁弁 電気オンオフバルブ
構造	T形
使用圧力	1.5 ... 8 bar
最大真空圧力	90 %
定格	100 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	0 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 50 °C
配線方式	プラグ
取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	M5
真空接続ポート	G1/8
Material housing	アルミニウム