

発光パッキン MV-LD-12-24DC

製品番号: 35558

FESTO



データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
製品質量	1.6 g
電気接続	タイプB DIN EN 175301-803準拠 四角形タイプ MSV
作動電圧範囲 DC	12 V...24 V
保護アース端子	あり
発光パッキン定格出力	0.05 W
保護等級	IP65
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質ハウジング	TPE-U(PU)
色	透明