

真空パッド VAS-75-1/4-PUR

部品番号: 36140

FESTO

ガスケットOL付



データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	75 mm
吸着盤の有効径	60 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 60 °C
破壊力: 真空圧の70%	197 N
取付ネジ	G1/4
真空パッド取付	G 1/4
真空接続ポート	G1/4
シヨア硬度	62
材質 ねじ込みピン	亜鉛ダイカスト
材質 吸着盤	TPE-U(PU)