



# ペローシリンダ

## EB-145-60

部品番号: 36486

FESTO

メンテナンスフリー  
スティックスリップ現象無し。



## データシート

特長	値
サイズ	145
設定径	160 mm
ストローク	60 mm
拡張時の最高値	110 mm
最大傾斜角	20 deg
最大オフセット	10 mm
最低設定高さ	50 mm
運転モード	単動
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010により圧縮空気[- : - : 4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 70 °C
リセット力	120 N
質量	900 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material bellows	NR/BR
Material housing	鋼 亜鉛メッキ