

サイレンサ U-1/8-I

製品番号: 3670

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---------------------------------|
| 取付位置 | 任意 |
| 使用圧力 | 0 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | 0 bar...10 bar |
| 大気開放時の流量 | 2050 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| ノイズレベル | 76.5 000007 |
| 周囲温度 | -10 -C...70 -C |
| 製品質量 | 3.6 g |
| 空気圧接続 | G1/8 |
| 材質: クッションインサート | PE |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |