

チェックバルブ H-M5

製品番号: 3671

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能
エア接続ポート 1	M5
空気圧接続 2	M5
取付方法	インライン
標準公称流量	115 l/min
使用圧力	0.04 MPa...0.8 MPa
作動電圧	0.4 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	真鍮
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR