

プラスチックチューブ

PL-13-BL

部品番号: 4103

FESTO

CK、Nコネクタ用

最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	17.6 mm
流量を損なわない曲げ半径	100 mm
内径	13 mm
使用圧力における温度範囲	0 ... 7 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 35 °C
長さXm時の質量	0.135 kg/m
色	青
シヨア硬度	A 85 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	PVC-P