


圧カインジケータ OH-22-GN

製品番号: 4237

FESTO



データシート

特徴	値
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...45 °C
製品質量	25 g
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠