



バルブ VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A

製品番号: 4527269

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	51 mm
標準公称流量	2108 l/min
空気圧作動ポート	サブベース G1/2
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa
作動電圧	2 bar...8 bar
構造	パイロット制御型ピストンシートバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
証明書発行機関	TÜV 968/V 1251.00/21
呼び径	12 mm
シーリング原理	ハード
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	外部 内部
流れ方向	反転負荷
セーフティ機能	安全排気
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 3まで 高需要モード SIL 3まで 低需要モード
作動電圧の情報	外部パイロット時 : 0~0.8MPa
流量 Kv 排気	1.93 m ³ /h 3.07 m ³ /h
標準流量2-3	3353 l/min
切換時間 オフ	14 ms
切換時間 オン	25 ms
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)

特徴	値
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:2:2]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-25 °C...60 °C
周囲温度	-25 °C...60 °C
製品質量	900 g
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	フランジ 1/2 NAMUR規格の接続形式
空気圧ポート 3	G1/2
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ, エマタルアノダイズ処理