

# プラスチックチューブ

PP-3-NT

部品番号: 4572

FESTO

CK、CNコネクタ用、高圧、高温に適用、ポリアミド製(食品産業に使用不可)

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
外径	4 mm
流量を損なわない曲げ半径	18 mm
内径	2.9 mm
最小曲半径	12 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
周囲温度	-30 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd TÜV
長さXm時の質量	0.0062 kg/m
色	中間
ショア硬度	D 55 +/-3
材質	銅、PTFEフリー
材質 チューブ	TPE-A