

サイレンサ U-M5

部品番号: 4645

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	320 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
音圧レベル	70 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
接続ポート径	M5
材質 ショックアブソーバキット	銅
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応