

ボールバルブ VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14

製品番号: 4762851

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ASME BPEに準拠した溶接部

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F0507
内径	47.7 mm
呼び幅 DN	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	16
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	44 Nm
規格ベース	ASME BPE ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [---]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	364 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
材質ハウジング	ステンレス鋼
マテリアル番号ハウジング	1.4409
材質シートシール	PTFE, 改質
材質シール	FPM PTFE
ボール材質	ステンレス鋼
ボールの材質番号	1.4409
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	3070 g
認証	3-A サニタリー CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性