

ボールバルブ VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14

製品番号: 4795672

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------|-----------------|
| 構造 | 2方向ボールバルブ |
| 操作方法 | 機械式 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 取付方法 | インライン |
| 接続装備 | ASME BPE準拠のクランプ |

| 特徴 | 値 |
|------------------------|---|
| スイッチ位置指示器 | スロット方向 = フロー方向 |
| フランジ穴パターン | F0710 |
| 内径 | 72.9 mm |
| 呼び幅 DN | 80 |
| バルブ機能 | 2/2 |
| 流れ方向 | リバーシブル |
| 公称圧力 継手 PN | 16 |
| 圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN | 140 Nm |
| 規格ベース | ASME BPE ISO 5211 |
| 流体 | 蒸気 ISO 8573-1:2010 [---]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体 |
| 流体温度 | -20 °C...200 °C |
| 流量 Kv | 917 m ³ /h |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 材質ハウジング | ステンレス鋼 |
| マテリアル番号ハウジング | 1.4409 |
| 材質シートシール | PTFE, 改質 |
| 材質シール | FPM PTFE |
| ボール材質 | ステンレス鋼 |
| ボールの材質番号 | 1.4409 |
| シャフト材質 | ステンレス |
| シャフト材質番号 | 1.4401 |
| 製品質量 | 9080 g |
| 認証 | 3-A サニタリー CRN |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠 |
| 防爆 | ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |