

モータ折り返しキット EAMM-U-45-V25-42A-63

製品番号: 4825645

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------------|------------------------|
| サイズ | 45 |
| 中心間距離 | 63 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| ギア比 | 1:1 |
| 最高回転数 | 3600 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保管温度 | -20 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 保護等級 | IP40 |
| 周囲温度 | 0 -C...50 -C |
| 負荷慣性モーメント | 4.35 kgmm ² |
| アイドルリング駆動トルク | 0.05 Nm |
| 伝達トルク | 0.5 Nm |
| 製品質量 | 247 g |
| インタフェースコード アクチュエータ | V25 |
| インタフェースコード モータイン | 42A |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |