


フランジ金具  
DAMF-Q12-40  
部品番号: 4965022

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	12 Nm
質量	472 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material mounting	亜鉛メッキ鋼
Material screws	亜鉛めっき鋼